



EMAR S.R.L.

GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Tel. +39 - 02 - 90967625

Fax +39 - 02 - 90967628

Website: <http://www.emar.it>

E-mail: emar@emar.it



AUTOMATIQUE DEMINERALISATEURS DE L'EAU

Mod. M2CA 50/75/100

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		: 230 Vac. MONOFASE 50HZ.
CICLI PUISSANCE NOMINAL (gr.CaCO3)	MOD.50/75/100	: 1600 / 2400 / 3200
CAPACITE' MAX lt./h	MOD.50/75/100	: 1400 / 2100 / 2800
REGENERANS kg. HCl 33%.	MOD.50/75/100	: 12 / 17 / 23
REGENERANS kg.NaOH 30%	MOD.50/75/100	: 13 / 20 / 27
CATIONIC RÉSINE VOLUME	MOD.50/75/100	: 45 / 65 / 90
RÉSINE ANIONIQUE VOLUME	MOD.50/75/100	: 50 / 75 / 100
LA PURETÉ DE L'EAU TRAITÉE	SUPÉRIEURE À	: 200.000 ohm/cm
	SALINITÉ MAX	: 350 ppm
HAUTEUR	MOD.50/75/100	: 1700 / 1700 / 2000 mm
LONGUEUR	MOD.50/75/100	: 700 / 750 / 800 mm
LARGEUR	MOD.50/75/100	: 500 / 500 / 600 mm
POIDS	MOD.50/75/100	: 70 / 80 / 100 Kg

Déminéralisateurs de l'eau Mod. 2 CA sont équipées de 2 lits séparés les colonnes contenant des résines cationiques et anioniques ayant une grande capacité d'échange. Contrairement à d'autres systèmes complexes, ces appareils sont fabriqués avec composants simples et fonctionnelles à long connu, très fiable, longue durée de vie et et peu d'entretien. Tous les composants sont faits de matériaux résistant à l'acide. Les résines échangeuses d'ions sont contenues dans deux bouteilles vinylester résistant à la pression d'eau (maximum de 3 bars). Un compteur électronique (muni d'un signal d'alarme qui peut être calibré) assure un contrôle constant de l'eau traitée et et indique quand vous devez procéder à la régénération des résines. Régénération de la résine est lancé par la simple pression d'un bouton et il est effectué automatique. La machine est équipée de deux récipients en matière plastique pour maintenir la régénération qui sont extraits directement de la même.